



80-393 **GDAŃSK**
ul. Krynicka 1
tel.: (058) 55 43 555
fax: (058) 55 43 500

ODDZIAŁ:
02-784 **WARSZAWA**
ul. Janowskiego 9
tel.: (022) 648 03 48..49
fax: (022) 648 03 50

Instrukcja obsługi

ZSZYWACZE ARCHIWIZACYJNE

LETACK HS-100
LETACK HS-260



ZSZYWACZE ARCHIWIZACYJNE - LETACK HS-100, LETACK HS-260

Zszywacze archiwizacyjne szczególnie przydatne w księgowości, poligrafii, biurach do archiwizacji dokumentów. Wykorzystują szereg rodzajów zszywek o wymiarach zróżnicowanych zależnie od ilości łączonych kartek.

Zszywacz LETACK HS-100


zszywa jednorazowo do 100 kartek. Max. głębokość wejścia 50 mm.

Zszywacz LETACK HS-260


zszywa jednorazowo do 260 kartek. Max. głębokość wejścia 50 mm.

UWAGA!

Przed przystąpieniem do zszywania należy sprawdzić, czy przełącznik blokujący funkcję zszywania znajduje się we właściwej pozycji. Zszywanie z niewłaściwie ustawionym przełącznikiem spowoduje uszkodzenie urządzenia.




NIE




TAK

SPOSÓB ZAŁADOWANIA ZSZYWEK


1. Dociśnij a następnie podciągnij do góry popychacz zszywek, tak aby go odblokować i wysunąć.



2. Włóż zszywki.




3. Włóż z powrotem popychacz zszywek, tak aby się zatrzasnął.



JAK USUNĄĆ ZABLOKOWANE ZSZYWKI

Podczas użytkowania zszywacza może się zdarzyć, że zablokuje się pojedyncza zszywka. W celu jej usunięcia, należy:


1. Ustawić w pozycji pionowej przełącznik blokujący funkcję zszywania.



2. Nacisnąć dźwignię zszywacza w celu usunięcia zgniecionej zszywki.











3. Ustawić przełącznik w pozycji wyjściowej.



UWAGA!

1. Nie wkładać dłoni (palców) w miejsce gdzie następuje zszywanie.
Grozi to skaleczeniem.
2. Urządzenie służy tylko do zszywania cienkich papierów.

ZALECANE WIELKOŚCI ZSZYWEK

6mm 23/6	8mm 23/8	10mm 23/10	13mm 23/13	15mm 23/15	17mm 23/17	20mm 23/20	24 mm 23/24
							
30	50	70	100	140	160	200	260